

SWISS TOOLS

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: ST/10



Datos de pedido

Número de pedido	264827 ST/10
GTIN	2050002059344
Clase de artículo	29D

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita a petición.

Descripción técnica

Asignación de plaquitas	derecho y neutro
Interfaz / punto separación	32 mm
Desplazamiento central L ₃	22 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDQCL
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ø perforación previa mínima D _{min.}	40 mm
Longitud total L	35 mm
Tamaño de placa	11 mm

Ángulo de inclinación	107,5 grados
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte