

Garant**Fresa de avance elevado GARANT Power Q Double, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z: 100/8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	213014 100/8
GTIN	4062406266899
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Sistema de herramientas con **base para plaquitas extremadamente estable** para un **trabajo con seguridad del proceso**. Las **geometrías de la herramienta que reducen la fuerza de corte** contribuyen a **descargar el husillo principal**.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	XOMU146715
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx}}$	0,57 grados
Longitud total L_{tot}	63 mm
Serie	Power Q
Ø de perforación de asiento	32 mm

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	198 mm
\varnothing de corte D_c	100 mm
$\varnothing D_3$	84 mm
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro a_p	2 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	81,07 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	184 mm
Número de filos Z	8
Ángulo de ajuste κ	16 grados
Fz Helix	0,8
Ejecuciones de mangos	con perforación
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 8	219799 8
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP