

KÄRCHER**Aspirador en seco y en húmedo, Denominación del fabricante: NT22APTE****Datos de pedido**

Número de pedido	078521 NT22APTE
GTIN	4054278287935
Clase de artículo	07C

Descripción**Ejecución:**

Aspirador potente de uso general **en húmedo y en seco** con elevado rendimiento de aspiración y construcción compacta, almacenamiento de manguera y fijación para accesorios en el aparato. **Desconexión automática** al alcanzar el nivel de llenado máximo del depósito.

- **El filtro plegado permite la aspiración en mojado y en seco sin retirar el filtro.**
- **El sistema automático de limpieza de filtro Tact permite realizar un trabajo continuado con bajo coste de mantenimiento y una larga vida útil del filtro.**
- **El interruptor giratorio central permite conmutar cómodamente los programas de aspiración.**

Aspirador en seco/en húmedo con toma del aparato y arranque automático para herramientas eléctricas.

- **Filtro de cartuchos PES insensible a la humedad.**
- **Robusto depósito de 22 litros con parachoques y ruedas orientables metálicas.**

Nota:

Para aceites y medios oleosos utilizar el aspirador industrial n.º 078522.

Descripción técnica

Sistema automático de conexión	sí
--------------------------------	----

Nivel sonoro de funcionamiento	72 dB(A)
Longitud de cable	6 m
Vacío	255 mbar
Número de turbinas	1
Caudal de aire	71 l/s
Altura	480 mm
Consumo de potencia	1300 W
Quality Dress	NT22APTE
Diámetro nominal de la conexión	35 mm
Longitud	380 mm
Particularidad	Compacto
Limpieza de filtro	Limpieza de filtro semiautomática ApClean
Volumen de depósito	22 l
Clase de polvo – aspirador	L
Anchura	370 mm
Sistema de filtros	Filtro de cartucho
Peso	6,1 kg
Longitud de la manguera de aspiración	1,9 m
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo

Accesorios

Pieza adaptadora, Ø 40-35 mm Diámetro nominal de la conexión DN35

078538 DN35