

**Aspirador para virutas y líquidos, Denominación del fabricante: VHO200****Datos de pedido**

Número de pedido	078559 VHO200
GTIN	5711145490681
Clase de artículo	07D

**Descripción****Ejecución:**

Aspiradores industriales Nilfisk CFM "Grey Line", de alta calidad y durabilidad. **Aspirador de líquido** de alta potencia con juego de limpieza de alta calidad resistente al aceite. Equipado con **válvula de inversión de aire** para el vaciado fiable y sencillo del depósito de suciedad. Cesto de virutas y kit de vaciado ya integrados. Adecuado para las tareas de limpieza más diversas en la industria metalúrgica.

**Suministro:**

Incluye cesto de virutas, kit de vaciado integrado, incl. juego de limpieza resistente al aceite.

**Nota:**

Encontrará accesorios adecuados en el n.º 078551-078552.

**Descripción técnica**

Consumo de potencia	2400 W
Nivel sonoro de funcionamiento	70 dB(A)
Vacío	230 mbar
Volumen de depósito	75 l

Quality Dress	VHO 200
Altura	1230 mm
Número de turbinas	1
Caudal de aire	55 l/s
Anchura	880 mm
Peso	60 kg
Longitud	580 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo

---

## Accesorios

Juego industrial resistente al aceite Ø de la manguera 50 mm	078551 50
Juego industrial Ø de la manguera 50 mm	078552 50