

**Garant**
**Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: ST/5**

**Datos de pedido**

Número de pedido	264826 ST/5
GTIN	2050002058156
Clase de artículo	29D

**Descripción**
**Idóneo para :**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102; 320103; 320407 y 320408.

Refrigeración interior: sí

Interfaz / punto separación: 40 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: PDUNR

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1506..

Ángulo de inclinación: 93 grados

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 50 mm

Desplazamiento central  $L_3$ : 27 mm

**Descripción técnica**

Tornillo de palanca articulada	320611 P05
Asignación de plaquitas	izquierdo y neutro
Espiga elástica	320618 P05
Tamaño de placa	15 mm

Longitud total L	40 mm
Interfaz / punto separación	40 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	50 mm
Palanca articulada	320612 P05
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	27 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	PDUNR
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Calzo	320610 P05
Ángulo de inclinación	93 grados
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

## Accesorios

Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P05	320611 P05
Perno de tubo n.º 7 Tipo P05	320618 P05
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P05	320610 P05
Palanca acodada n.º 4 Tipo P05	320612 P05