

Garant

Soporte de tope de perfil para insertos de corte cuadrados Ø DS 32 mm, a partir de cuadrado: 17mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	290334 17
GTIN	4062406352295
Clase de artículo	29K

Descripción**Nota:**

- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

Descripción técnica

Longitud útil L_1	52 mm
Soporte para plaquitas Ø D_1	16 mm
Ø perforación previa mínima D_{min} .	16 mm
Tornillo	290399 3
adecuado para cuadrado	17 - 19 mm
Desplazamiento central L_3	8,5 mm
Ø de mango	25 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L_5	100 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

