

Garant
XOMU146715ZZER, HB4430, Tipo: TI


Datos de pedido

Número de pedido	213046 TI
GTIN	4062406267155
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Innovador concepto de plaquitas reversibles gracias a las plaquitas de corte **reversibles** de 3 filos (2×3 filos). Materiales **de corte de alto rendimiento** para una **rentabilidad** especialmente elevada.

Nota:

Valores aproximados de aplicación para $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\text{máx.}}$

Radio de programación para $a_{p\text{máx.}}$: 3 mm

Avance f_z por diente: 0,8 mm

Descripción técnica

Tipo	TI
Avance f_z por diente	0,8 mm
Radio angular	1,5 mm
Código ISO plaquita de corte	XOMU146715ZZER
Clase	HB4430
Material de corte	MD

profundidad de corte recomendada $a_{p \text{ máx.}}$	0,8 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	3 mm
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	3 mm
Número de cambios/cortes	3
Recubrimiento	PVD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	50 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		