

Garant**XOMU146715ZZER, HB4130, Tipo: INOX**

Datos de pedido

Número de pedido	213044 INOX
GTIN	4062406267148
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Innovador concepto de plaquitas reversibles gracias a las plaquitas de corte **reversibles** de 3 filos (2x3 filos). Materiales **de corte de alto rendimiento** para una **rentabilidad** especialmente elevada.

Nota:

Valores aproximados de aplicación para $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ máx.}}$

Descripción técnica

Avance f_z por diente	1,2 mm
Tipo	INOX
Radio angular	1,5 mm
Código ISO plaquita de corte	XOMU146715ZZER
Clase	HB4130
Material de corte	MD
profundidad de corte recomendada $a_{p \text{ máx.}}$	1 mm

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	3 mm
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	3 mm
Número de cambios/cortes	6
Recubrimiento	AlTiCrN
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	170 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		