

Garant**XOMU146715ZZER, HB4715, Tipo: HART**

Datos de pedido

Número de pedido	213042 HART
GTIN	4062406267131
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Innovador concepto de plaquitas reversibles gracias a las plaquitas de corte **reversibles** de 3 filos (2x3 filos). Materiales **de corte de alto rendimiento** para una **rentabilidad** especialmente elevada.

Nota:

Valores aproximados de aplicación para $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\text{máx.}}$

Radio de programación para $a_{p\text{máx.}}$: 3 mm

Avance f_z por diente: 0,9 mm

Descripción técnica

Radio angular	1,5 mm
Tipo	DURO
Avance f_z por diente	0,9 mm
Código ISO plaquita de corte	XOMU146715ZZER
Clase	HB4715

Material de corte	MD
profundidad de corte recomendada $a_{p \text{ máx.}}$	0,8 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	3 mm
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	3 mm
Número de cambios/cortes	6
Recubrimiento	AlTiN
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 50 HRC	adecuado	110 m/min	H
Acero < 55 HRC	adecuado	80 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado	50 m/min	H
GG(G)	adecuado con restricciones	200 m/min	K
seco	adecuado		
Aire	adecuado		