

**Cinta adhesiva VHB™, negro, Ancho×Longitud (mm×m): 12X33****Datos de pedido**

Número de pedido	083782 12X33
GTIN	4001895872778
Clase de artículo	08M

**Descripción****Ejecución:**

**Cinta adhesiva de doble cara** de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.

**3M™ 5952** es sinónimo de fiabilidad en todos los ámbitos. Ofrece una capacidad de adaptación óptima a las superficies a pegar. Esta característica permite que las superficies tanto delgadas como estructuradas se puedan conectar sin tensión en toda la superficie.

**Nota:**

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.

Masa adhesiva: Acrilato

Longitud: 33 m

Anchura: 12 mm

Espesor: 1,6 mm

**Descripción técnica**

Masa adhesiva	Acrilato
Material cubierta	Papel
Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
Fecha de consumo preferente	12 mes
Color	gris
resistente a altas temperaturas hasta	120 - 150 °C
Humedad del almacén	50 %
Anchura	12 mm
Aplicación	Sellar
Aplicación	Montaje
Aplicación	Recubrir
Aplicación	Fijar
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Adherencia de acero	5,5 N/mm
Longitud	33 m
Particularidad	adaptable
Particularidad	resistente a la humedad
Particularidad	amortiguador
Espesor	1,6 mm
Capacidad de estiramiento	300 %
Quality Dress	5962F
Atributo del nombre de producto	negro
Tipo de producto	Cinta adhesiva