



## Punta de macho para roscar, vaporizado, M: M10



### Datos de pedido

Número de pedido	130990 M10
GTIN	4062406281274
Clase de artículo	12H

### Descripción

#### Ejecución:

Con mango de 6 caras de 1/4 pulgadas según DIN 3126 C 6,3.

#### Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

Empleo con tipo de perforación: hasta 1,5xD en agujero pasante

Norma: Norma de fábrica

Norma rosca: DIN 13

Forma del corte previo: B

Sentido del corte: derecha

Tipo de herramienta de roscar: Macho de roscado manual

Paso de rosca: 1,5 mm

Longitud total L de la punta de macho para roscar: 40 mm

Longitud de filo L<sub>c</sub> de la punta de macho para roscar: 20 mm

Ø de cuello D<sub>1</sub> de la punta de macho para roscar: 7,8 mm

Ø de agujero para roscar: 8,5 mm

### Descripción técnica

Ø de cuello D <sub>1</sub> de la punta de macho para roscar	7,8 mm
Longitud total L de la punta de macho para roscar	40 mm
Longitud de filo L <sub>c</sub> de la punta de macho para roscar	20 mm
Norma rosca	DIN 13
Paso de rosca	1,5 mm

Ø de agujero para roscar	8,5 mm
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
Forma del corte previo	B
Norma	Norma de fábrica
Sentido del corte	derecha
Recubrimiento	vaporizado
Tipo de rosca	M
Material de corte	HSS
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Ángulo de flanco	60 grados
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5×D en agujero pasante
Tipo de producto	Macho para roscar

## Accesorios

Juego de puntas de macho para roscar con mango de acoplamiento para rosca métrica M3-10

130995 M3-10