

**HOLEX****Enrollador de mangueras automático, Longitud utilizable de la manguera:  
15m****Datos de pedido**

Número de pedido	080066 15
GTIN	4062406284626
Clase de artículo	02A

**Descripción****Ejecución:**

Enrollador de manguera automático en carcasa de plástico. Tubo flexible de PU para aire comprimido con protección antipandeo. **Guía de manguera** integrada. Soporte giratorio para montaje mural.

**Descripción técnica**

Conexión salida	3/8 pul
Longitud utilizable de la manguera	15 m
Presión de servicio máx.	20 bar
Conexión entrada	3/8 pul
Ø interior manguera	10 mm
Carcasa profundidad	220 mm
Carcasa altura	400 mm
Carcasa anchura	465 mm

Tipo de producto

Enrollador de manguera