



Alicate de corte frontal para electrónica con pulido especular, acodado 27°, KW, Longitud total: 115mm



Datos de pedido

Número de pedido	726962 115
GTIN	4003773040439
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Pulido especular, por ello sin interferencias en el circuito de conmutación debido a piezas de cromo desprendidas. Estable articulación empotrada sin juego. Muelle doble con poca fricción para una apertura suave y uniforme. Cubiertas de mango multicomponente azul / rojo.

Aplicación:

Para trabajos de corte finos, p. ej. en la electrónica y la mecánica de precisión.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Acero para rodamientos de bolas, filos templados por inducción.

Descripción técnica

Longitud de filo	12 mm
Longitud total	115 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	1,3 mm
Anchura de cabeza	10,5 mm
Bisel de corte	KW
Articulación	empotrado, sin holgura

Encabezamiento	acodado 27°
Norma	DIN ISO 9654
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 56 HRC)
Material	Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite
Superficie	con pulido especular
Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicate cortante