

**Garant**

**Abanico lijador Material no tejido (ZA), fino, Ø del cabezal x ancho de cabezal: 20X15mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	554908 20X15
GTIN	4062406272333
Clase de artículo	51E

**Descripción****Ejecución:**

Disposición de las láminas de material no tejido en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. Ø mango 6 mm.

Material no tejido, estructura fina especialmente resistente, con corindón de circonio (ZA). **Ideal para mecanizado de acero fino.**

**Aplicación:**

Para eliminar las capas de suciedad y óxido en metales, así como para deslustrar tanto Cr-Ni, otros metales finos y también metales no ferrosos.

**Descripción técnica**

Ø del cabezal	20 mm
N.º revoluciones recomend.	10000 min <sup>-1</sup>
Ø de mango	6 mm
Velocidad de giro máxima	14000 min <sup>-1</sup>
Anchura de cabeza	15 mm
Símbolo de medio abrasivo	ZA

Comparación de granulado	280
Grado de finura	fino
Atributo del nombre de producto	fino
Tipo de producto	Abanico lijador

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		