

Garant**Fresa con forma de barril MDI tangencial PPC, TiAlN, Ø f8 DC / R2: 8/45mm****Datos de pedido**

Número de pedido	207523 8/45
GTIN	4062406286675
Clase de artículo	11X

Descripción**Ejecución:**

Concepto de recubrimiento innovador para el **mecanizado de materiales endurecidos**. Herramienta de elevado rendimiento para **un revestimiento de la máxima eficiencia en superficies de cualquier forma**. Para una calidad de la superficie excepcional en el **menor tiempo de mecanizado posible**. Para su uso con fresadoras modernas de cinco ejes compatibles con CAD/CAM.

La geometría de filos frontales está realizada de manera que las virutas, especialmente si se utiliza el radio frontal, se pueden configurar y evacuar óptimamente. El número de filos se reduce para este fin a la cantidad de filos frontales efectivos.

Recomendación:

Como medida excedente para operaciones de acabado recomendamos de 0,05 a 0,2 mm.

Nota:

R₂ indica el radio de acción en la herramienta.

No es posible el reafilado.

Producto sucesor para n.º 207522.

Descripción técnica

Radio efectivo R ₂	45 mm
Ø de corte D _c	8 mm
Ángulo de hélice	30 grados
Radio de filo R ₁	1,5 mm
Longitud de filo L _c	16 mm
Número de dientes Z	4

Ø de mango D_s	8 mm
Avance f_z para contornear en acero < 60 HRC	0,025 mm
Longitud total L	80 mm
Avance f_z para fresado copiado en acero < 60 HRC	0,03 mm
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	f8
Dirección de aproximación	horizontal
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,05×D en fresa copiadora
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,05×D en el contorneado
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	PPC
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa de esférica y fresa de bola

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado	170 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado	150 m/min	H
Acero < 65 HRC	adecuado con restricciones	110 m/min	H
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

