

**Garant****ZCMX 080308, Clase: HBZ035**

## Datos de pedido

Número de pedido	268427 HBZ035
GTIN	4062406286941
Clase de artículo	21E

## Descripción

### Ejecución:

Sustrato de grano medio universal con recubrimiento de PVD. Primera opción para aplicaciones de torneado y taladrado.

adecuado para  $\varnothing$  de herramienta  $D_c$ : 16 mm

Clase: HBZ035

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avance torneado: 0,1 - 0,3 mm

Avance taladrado: 0,03 - 0,12 mm

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 190 m/min

## Descripción técnica

Aplicación principal	P
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	ZCMX 080308

Recubrimiento	PVD
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 190 m/min
Clase	HBZ035
Profundidad de corte $a_p$	0,4 - 2 mm
Avance taladrado	0,03 - 0,12 mm
Avance torneado	0,1 - 0,3 mm
adecuado para $\varnothing$ de herramienta $D_c$	16 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado