

**Garant****ZCMX 10T308, Clase: HBZ035**

## Datos de pedido

Número de pedido	268434 HBZ035
GTIN	4062406286965
Clase de artículo	21E

## Descripción

### Ejecución:

Sustrato de grano medio universal con recubrimiento de PVD. Primera opción para aplicaciones de torneado y taladrado.

adecuado para  $\varnothing$  de herramienta  $D_c$ : 20 mm

Clase: HBZ035

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avance torneado: 0,1 - 0,3 mm

Avance taladrado: 0,03 - 0,12 mm

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 190 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Recubrimiento	PVD
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	ZCMX 10T308

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 190 m/min
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Clase	HBZ035
Profundidad de corte $a_p$	0,4 - 2 mm
Avance torneado	0,1 - 0,3 mm
Avance taladrado	0,03 - 0,12 mm
adecuado para $\varnothing$ de herramienta $D_c$	20 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado