

**Garant**
**ZCMX 10T308, Clase: HBZ025**


### Datos de pedido

Número de pedido	268434 HBZ025
GTIN	4062406286958
Clase de artículo	21E

### Descripción

#### Ejecución:

Sustrato de grano medio universal con recubrimiento de PVD. Primera opción para aplicaciones de torneado y taladrado.

adecuado para  $\varnothing$  de herramienta  $D_c$ : 20 mm

Clase: HBZ025

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avance torneado: 0,1 - 0,3 mm

Avance taladrado: 0,03 - 0,12 mm

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 210 m/min

### Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	ZCMX 10T308
Material de corte	MD
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	2

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 210 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,4 - 2 mm
Recubrimiento	PVD
Radio angular	0,8 mm
Clase	HBZ025
Avance taladrado	0,03 - 0,12 mm
Avance torneado	0,1 - 0,3 mm
adecuado para $\varnothing$ de herramienta $D_c$	20 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado