

**Garant****Herramienta de torneado y taladrado "4 en 1" 1,5 x D, izquierda, Ø DC: 20mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	268405 20
GTIN	4062406272937
Clase de artículo	21X

## Descripción

**Ejecución:**

Mango cilíndrico.

**Aplicación:**

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

**Nota:**

- **Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.**
- **Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).**
- **Al perforar a partir de Ø nominal, queda material residual.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).**

## Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Longitud útil L <sub>1</sub>	30 mm
Ø nominal D	20 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Plaquita de corte adecuada	ZCMX 10..
Longitud total L	150 mm

Serie	"4 en 1"
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 43	269028 43
------------------------------------------	-----------