

Garant
Herramienta de torneado y taladrado "4 en 1" 2,25 x D, izquierda, Ø DC: 12mm

Datos de pedido

Número de pedido	268409 12
GTIN	4062406272999
Clase de artículo	21X

Descripción
Ejecución:

Mango cilíndrico **con collar**.

Aplicación:

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

Nota:

- **Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.**
- **Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).**
- **Al perforar a partir de Ø nominal, queda material residual.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).**

Descripción técnica

Ø d ₂	20 mm
Longitud útil L ₁	27 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Ø nominal D	12 mm
Longitud del mango L _s	45 mm

Ø de mango D _s	16 mm
Plaquita de corte adecuada	ZCMX 06..
Longitud de voladizo L _A	35 mm
Serie	"4 en 1"
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 41	269028 41
--	-----------