

Garant**Herramienta de torneado y taladrado "4 en 1" 2,25 x D, izquierda, Ø DC: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268409 16
GTIN	4062406273002
Clase de artículo	21X

Descripción**Ejecución:**

Mango cilíndrico **con collar**.

Aplicación:

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
- .3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

Nota:

- **Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.**
- **Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).**
- **Al perforar a partir de Ø nominal, queda material residual.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).**

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	36 mm
Ø nominal D	16 mm
Ø d ₂	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Ø de mango D _s	20 mm

Longitud del mango L _s	50 mm
Plaquita de corte adecuada	ZCMX 08..
Longitud de voladizo L _A	43 mm
Serie	"4 en 1"
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 42	269028 42
--	-----------