



Lijadora recta acodada Batería, Tipo: M12FDGA422



Datos de pedido

| | |
|-------------------|-------------------|
| Número de pedido | 077257 M12FDGA422 |
| GTIN | 4058546290672 |
| Clase de artículo | 03L |

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta con batería FUEL™ **acodada** en forma constructiva compacta (longitud total 119 mm). **DRIVE-CONTROL** Ajuste de velocidad de 4 niveles y regulador de velocidad sensible para un buen control.

Suministro:

1× 2,0 / 1× 4,0 paquetes de baterías, cargador C12 C, 1 pinza portapieza de cada de 6 mm y 8 mm, bolsa para herramientas.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas (CER) a partir del n.º 554012, muelas de limpieza y de limpieza gruesa en los n.º 554050; 554051; 554054 y 554055.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Peso | 0,8 kg |
| Capacidad de la batería | 2 Ah |
| Capacidad de la batería | 4 Ah |
| Intervalo de revoluciones | 0 - 24500 min ⁻¹ |

| | |
|---|-----------------------|
| Cantidad de baterías contenidas | 2 |
| Tipo batería | Ion de litio |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 12 V |
| Tensión de batería | 12 V |
| Ø máximo pinza portapieza | 6 - 8 mm |
| Quality Dress | M12FDGA-422B |
| Ø máximo de muela | 50 mm |
| Suministro de energía | a batería |
| Tipo de producto | Lijadora recta |

Accesorios

| | |
|---|----------------|
| Iones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería MB12 | 073814 MB12 |
| Muela de limpieza (A) Modelo de material no tejido FINE | 554055 FINE |
| Muela de acabado de material no tejido Comparación de granulado 180 | 554042 180 |
| Muela de limpieza gruesa (SiC) Modelo de material no tejido CRS | 554051 CRS |
| Cargador de batería Tipo M1218C | 073840 M1218C |
| Cepillo circular con mango Alambre de latón 0,20 mm Ø del cepillo D1× ancho de corte L1 30X6 mm | 574350 30X6 |
| Cargador de batería Tipo M1218FC | 073840 M1218FC |
| Juego de inicio batería Tipo M12NRG4 | 073839 M12NRG4 |
| Muela de limpieza (A) Modelo de material no tejido MED | 554055 MED |
| Muela de limpieza gruesa (SiC) Modelo de material no tejido CRS | 554050 CRS |
| Muela de limpieza (A) Modelo de material no tejido FINE | 554054 FINE |
| Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,30 mm Ø del cepillo D1× ancho de corte L1 30X6 mm | 574000 30X6 |
| Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 50 mm | 554093 50 |

| | |
|---|-------------|
| Sistema de iones de litio M12B6 Tipo de batería MB12 | 073829 MB12 |
| Muela de acabado de material no tejido Comparación de granulado 280 | 554042 280 |
| Iones de Li Sistema M12B4 Tipo de batería MB12 | 073815 MB12 |
| Muela de acabado de material no tejido Comparación de granulado 100 | 554042 100 |
| Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 75 mm | 554093 75 |
| Muela de limpieza (A) Modelo de material no tejido MED | 554054 MED |