

**Aspirador en mojado / seco de batería M18VC/0, Tipo: GAS1810L****Datos de pedido**

Número de pedido	070231 GAS1810L
GTIN	3165140995405
Clase de artículo	03B

**Descripción****Ejecución:**

Aspirador de polvo con batería para aspiración móvil. Transporte fácil y manipulación cómoda gracias a correas por las que se puede colgar el aspirador de polvo.

**Suministro:****Sin batería ni cargador.**

- 1 boquilla para suelos, número de Bosch: 2608000707
- 1 boquilla para juntas, 250 mm, número de Bosch: 2608000661
- 1 correa para el hombro, número de Bosch: 2608000706
- 4 piezas de juego de rodillos, número de Bosch: 2608000705
- 1 adaptador de herramienta eléctrica, número de Bosch: 2608000708
- 1 tubo colector, número de Bosch: 2608000659
- 1 filtro plisado plano, número de Bosch: 2608000663
- 3tlg. Juego de tubos de aspiración, número de Bosch: 2608000660
- 1 manguera, 1,6 m, número de Bosch: 2608000658

**Nota:**

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866. Encontrará un sistema de arranque automático adecuado con el n.º 070237ff.

**Descripción técnica**

Volumen de depósito	7,5 l
Peso sin batería	6 kg

Longitud tubo flexible de aspiración	1,6 m
Tipo batería	Ion de litio
Quality Dress	GAS 1810L
Caudal	1440 l/min
Cantidad de baterías contenidas	0
Tensión de batería	18 V
Suministro de energía	a batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo