

Garant**Carro de rejilla TG9 con 5 superficies de carga, Tipo: TG96****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 918565 TG96 |
| GTIN | 4062406295639 |
| Clase de artículo | 9GT |

Descripción**Ejecución:**

Construcción de acero soldado, estantes de tablero de **material derivado de madera** con superficie resistente al rayado, de color antracita. Ajustable a intervalos de 40 mm. El mango plegable colocado lateralmente con recubrimiento Haptoprene® de 2 componentes permite un ángulo de apertura de la puerta muy amplio. Con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección provistas de rodamientos de bolas (con freno de bloqueo) y cubierta de poliuretano que no deja marca, Ø 200 mm. Cierre central por tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Norma:**EN 1757-3****Partes opcionales:**

Estante adicional n.º 918578.

Lacado:Plateado **con recubrimiento de polvo.****Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

| | |
|---|------------------|
| Profundidad superficie de carga | 700 mm |
| Capacidad de carga total | 500 kg |
| Peso | 136 kg |
| Anchura de superficie de carga | 1000 mm |
| Capacidad de carga por estante | 85 kg |
| Altura | 1835 mm |
| Anchura | 1200 mm |
| Ø rueda | 200 mm |
| Profundidad | 710 mm |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados |
| Regulación de la altura en el intervalo | 40 |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Tipo de producto | Carro para cajas |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Fondo intermedio para carro de rejilla TG9 para enganchar Profundidad superficie de carga 700 mm | 918578 700 |
|---|------------|