

**Garant**
**ZCMX 080304, Clase: HBZ310**


## Datos de pedido

Número de pedido	268425 HBZ310
GTIN	4062406273927
Clase de artículo	21E

## Descripción

ZCMX 080304 HBZ310 Clase: HBZ310  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Avance torneado: 0,05 - 0,4 mm  
 Avance taladrado: 0,03 - 0,3 mm  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 200 - 600 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Clase	HBZ310
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	ZCMX 080304
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	200 - 600 m/min
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Material de corte	MD

Aplicación principal	N
Recubrimiento	PVD
Avance torneado	0,05 - 0,4 mm
Avance taladrado	0,03 - 0,3 mm
adecuado para Ø de herramienta D <sub>c</sub>	16 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado