

Garant
ZCMX 080304, Clase: HBZ120


Datos de pedido

Número de pedido	268425 HBZ120
GTIN	4062406273934
Clase de artículo	21E

Descripción

ZCMX 080304 HBZ120 Clase: HBZ120
 Profundidad de corte a_p : 0,4 - 2 mm
 Avance torneado: 0,1 - 0,3 mm
 Avance taladrado: 0,03 - 0,12 mm
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 200 m/min

Descripción técnica

Recubrimiento	PVD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 200 m/min
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Clase	HBZ120

Código ISO plaquita de corte	ZCMX 080304
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,4 - 2 mm
Avance taladrado	0,03 - 0,12 mm
Avance torneado	0,1 - 0,3 mm
adecuado para \varnothing de herramienta D_c	16 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado