

**Garant****Carro de rejilla TG9 con 5 superficies de carga, Tipo: TG96****Datos de pedido**

Número de pedido	918565 TG96
GTIN	4062406295639
Clase de artículo	9GT

**Descripción****Ejecución:**

Construcción de acero soldado, estantes de tablero de **material derivado de madera** con superficie resistente al rayado, de color antracita. Ajustable a intervalos de 40 mm. El mango plegable colocado lateralmente con recubrimiento Haptoprene® de 2 componentes permite un ángulo de apertura de la puerta muy amplio. Con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección provistas de rodamientos de bolas (con freno de bloqueo) y cubierta de poliuretano que no deja marca, Ø 200 mm. Cierre central por tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

**Norma:****EN 1757-3****Partes opcionales:**

Estante adicional n.º 918578.

**Lacado:**Plateado **con recubrimiento de polvo.****Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

**Descripción técnica**

Profundidad superficie de carga	700 mm
Capacidad de carga total	500 kg
Peso	136 kg
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Capacidad de carga por estante	85 kg
Altura	1835 mm
Anchura	1200 mm
Ø rueda	200 mm
Profundidad	710 mm
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	40
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Tipo de producto	Carro para cajas

## Accesorios

Fondo intermedio para carro de rejilla TG9 para enganchar Profundidad superficie de carga 700 mm	918578 700
---	------------