



## Taladradora de corona hueca, Tipo: MAB155



### Datos de pedido

Número de pedido	076535 MAB155
GTIN	4250187513893
Clase de artículo	07E

### Descripción

#### Ejecución:

- Sistema lubricador interior incorporado, indicador magnético para seguimiento de la fuerza de sujeción magnética.
- Recipiente de aceite de corte incorporado, guía para cable completa en la carcasa.
- Mecanismo de baño de aceite.

#### Nota:

- Encontrará fresas de corona en n.º del 118780 al 118825.
- Taladradora de corona hueca con avance automático, placa de sujeción por vacío y dispositivos de sujeción de tubos a petición.
- Taladradora de corona hueca de aire comprimido con estándar ATEX a petición.

Embalaje: Maleta de transporte

Quality Dress: MAB 155

Consumo de potencia: 1050 W

Velocidad de giro máxima: 320 min<sup>-1</sup>

Ø máximo de taladrado con sacanúcleos en acero: 35 mm

Profundidad taladro: 30 mm

Longitud pie magnético: 80 mm

### Descripción técnica

Longitud pie magnético	80 mm
Profundidad taladro	30 mm

Consumo de potencia	1050 W
Carrera de trabajo	39 mm
Anchura pie magnético	160 mm
Quality Dress	MAB 155
Peso	11 kg
Velocidad de giro máxima	320 min <sup>-1</sup>
Ø máximo de taladrado con sacanúcleos en acero	35 mm
Tensión de red	230 V
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Taladradora de corona hueca