

**Garant****ZCMX 10T308, Clase: HBZ030**

## Datos de pedido

Número de pedido	268434 HBZ030
GTIN	4062406273071
Clase de artículo	21E

## Descripción

### Ejecución:

Sustrato más duro para una duración superior con recubrimiento de CVD delgado. Especial para aplicaciones de refrentado y torneado longitudinal.

adecuado para  $\varnothing$  de herramienta  $D_c$ : 20 mm

Clase: HBZ030

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avance torneado: 0,1 - 0,3 mm

Avance taladrado: 0,03 - 0,12 mm

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 200 m/min

## Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Recubrimiento	CVD

Código ISO plaquita de corte	ZCMX 10T308
Profundidad de corte $a_p$	0,4 - 2 mm
Clase	HBZ030
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 200 m/min
Condición de corte	continuo
Avance torneado	0,1 - 0,3 mm
Avance taladrado	0,03 - 0,12 mm
adecuado para $\varnothing$ de herramienta $D_c$	20 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado