

Garant**Placa pulidora de diamante CaraFin, Ø 150 mm, Tamaño de grano: D10µm****Datos de pedido**

Número de pedido	567899 D10
GTIN	4062406295684
Clase de artículo	51G

Descripción**Ejecución:**

Espuma para pulir CaraFin, con adherencia, de material elástico de PU y recubierta de **grano de diamante**. Grado de dureza de espuma adaptada de manera ideal a la etapa de pulido. Los granos de diamante incorporados proporcionan un **grado de utilización considerablemente mayor** en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.

Aplicación:

Máxima flexibilidad y adaptación a los contornos. **Sin pasta para pulir.**

Idóneo para:

Plato de apoyo de PU n.º 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; plato para pulir n.º 567762 150.

N.º 077771 PE14-118 y 077771 XCE10-8125.

Nota:

Encontrará otras espumas para pulir CaraFin en el grupo 55 del catálogo.

Descripción técnica

Etapa de pulido	Pulido final
Ø de muela	150 mm

Color	naranja
Serie	CaraFin
Símbolo de medio abrasivo	D
Atributo del nombre de producto	Ø 150 mm
Tipo de producto	Placa pulidora

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Barnices	adecuado		
seco	adecuado		