

**Garant****Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm, Comparación de granulado: 180****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 568558 180    |
| GTIN              | 4062406297947 |
| Clase de artículo | 51M           |

**Descripción****Ejecución:**

Minicintas abrasivas Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Minicintas abrasivas de fieltro para alisado, satinado y acabado.

Con base de capa para el apoyo fácil en todos los cilindros.

**Aplicación:**

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.º 568570 – 568577 (Ø de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000<sup>rpm</sup>.

**Descripción técnica**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Comparación de granulado             | 180      |
| Color                                | rojo     |
| Anchura cinta abrasiva               | 100 mm   |
| Ø cinta abrasiva                     | 100 mm   |
| Ejecución                            | A medium |
| Cinta abrasiva longitud              | 320 mm   |
| Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 %  |

Tipo de producto

Cinta abrasiva

**Datos de usuario**

|                                | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg                         | adecuado                   |                |            |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado                   |                |            |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adecuado                   |                |            |
| Acero < 55 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 60 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| INOX                           | adecuado                   |                |            |
| Ti                             | adecuado                   |                |            |
| GG(G)                          | adecuado                   |                |            |
| CuZn                           | adecuado                   |                |            |
| Plástico, PRFV                 | adecuado con restricciones |                |            |
| Madera                         | adecuado                   |                |            |
| Barnices                       | adecuado                   |                |            |
| Uni                            | adecuado                   |                |            |
| seco                           | adecuado                   |                |            |

**Accesorios**

Cilindro de apoyo Ø 90 × 100 mm Tipo AIR

568575 AIR