

HOLEX**Cilindro lijador de material no tejido (grueso), Ø 100×100 mm, Comparación de granulado: CRS****Datos de pedido**

Número de pedido	568476 CRS
GTIN	4062406297978
Clase de artículo	52M

Descripción**Ejecución:**

Dimensión estándar Ø 100 x 100 mm. Taladro de asiento Ø 19 mm con ranura de chaveta múltiple.

Material no tejido de limpieza gruesa, agresivo y duradero.

Aplicación:

Eliminación rápida de cascarilla, óxido, colores de revenido y restos de barniz. Acabado de superficie uniforme. **Vida útil prolongada.**

Descripción técnica

Soporte del abrasivo	Material no tejido de limpieza gruesa
N.º revoluciones recomend.	2800 min ⁻¹
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ø de rodillo	100 mm
Anchura rodillo	100 mm

Atributo del nombre de producto	Ø 100×100 mm
Tipo de producto	Rodillo de limpieza gruesa de material no tejido

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		