

## ejendals

**Par de guantes de protección contra el frío Tegera® 517, Talla de los guantes: 8**



### Datos de pedido

Número de pedido	094824 8
GTIN	7392626070745
Clase de artículo	04R

### Descripción

#### Ejecución:

Tegera® 517. Guante de protección contra el frío **impermeable** y **fornado de cuero sintético** para el uso preciso en actividades en entornos fríos y mojados. Con cierre por adherencia y puntas de los dedos reforzadas.

#### Modelo de texto publicitario:

Tegera® 517. Guante de protección contra el frío **impermeable** y **fornado de cuero sintético** para el uso preciso en actividades en entornos fríos y mojados. Con cierre por adherencia y puntas de los dedos reforzadas.

#### Aplicación:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

#### Texto publicitario uso:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

#### Norma:

EN 388; EN 511

#### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta. Corte especialmente estrecho. Corresponde a una talla más pequeña.

#### Texto publicitario indicaciones:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Corte especialmente estrecho. Corresponde a una talla más pequeña.

## Descripción técnica

Categoría de protección	Categoría II
Talla de guante	8
Tipo de guante	Guantes de protección contra el frío
Característica de los guantes	Cierre por adherencia
Contenido	6
Aplicación	reutilizable
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Norma	EN 511
Longitud	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Material de base	Poliéster/ cuero artificial
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Color	negro / verde
Tipo de producto	Guantes de protección contra el frío