



Maleta estanca al agua "Explorer", Tipo: 4216



Datos de pedido

Número de pedido	692930 4216
GTIN	8024482185040
Clase de artículo	64A

Descripción

Ejecución:

Maleta extremadamente rígida de plástico muy resistente a los golpes, con moldes de espuma preperforados. Provista de cierre con candado n.º 085830 – 085875. Grosor de pared elevado en toda la superficie para una estabilidad elevada. Estanca a la presión y resistente a los productos químicos. Resistente a temperaturas de –33 a 90 °C.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para protección, embalaje y transporte de piezas y aparatos delicados.

Nota:

Se suministran maletas en muchos otros tamaños, variedad de equipamiento y accesorios a petición.

Descripción técnica

Peso	3,2 kg
Volumen	20 l

Medida interior Anchura	300 mm
Número de cierres	2
Medida interior Altura	160 mm
Carga máxima	22 kg
Medida exterior anchura	366 mm
Medida exterior longitud	457 mm
Medida exterior altura	183 mm
Medida interior Longitud	420 mm
Clase de protección IP	IP 67
Características del maletín	resistente a los golpes
Características del maletín	apilable
Características del maletín	apto para llevar en avión
Tipo de producto	Sistema de transporte para herramientas