



## Lámpara de trabajo de luz LED con batería, Tipo: 3AALH



### Datos de pedido

Número de pedido	081491 3AALH
GTIN	032705104035
Clase de artículo	08C

### Descripción

#### Ejecución:

Lámpara de trabajo con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.

Iluminación extremadamente clara y vida útil muy larga.

Lámpara de trabajo multifuncional con pie magnético extraíble que se adhiere a superficies metálicas. El cabezal de la lámpara se puede girar 360° e inclinar 120° hacia arriba y hacia abajo (se puede bloquear en cualquier posición). Con pinza de acero e interruptor delantero.

#### Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

### Descripción técnica

Bombilla	Módulo LED
Característica del equipo	Apropiado para zona EX
Corriente de alumbrado	228 lm
Anchura total	54 mm

Clase de protección IP	IP 67
Peso	185 g
Zona ATEX	zona 0
Zona ATEX	zona 20
Cantidad de pilas contenidas	3
Tipo de pila	Mignon, AA
Longitud total	182 mm
Duración ilumin.	8,4 h
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Lampara de LED mano

## Accesorios

Pilas de metal de litio Tamaño constructivo internacional LR6	081559 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081553 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081554 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081552 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081551 LR6