

3M**Cinta adhesiva VHB™, transparente, Ancho×Longitud (mm×m): 12X33**

Datos de pedido

Número de pedido	083787 12X33
GTIN	4001895594083
Clase de artículo	08M

Descripción

Ejecución:

Cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.

3M™ 4910 es muy transparente y, por lo tanto, se puede utilizar para el montaje de rótulos translúcidos con iluminación de fondo, para vidrio reforzado con resina sintética, metal, vidrio y materiales con energía superficial elevada (HSE), material de decoración y listones, rótulos y logotipos, el pegado de paneles y la fijación de elementos de refuerzo.

Nota:

Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Masa adhesiva: Acrilato

Longitud: 33 m

Anchura: 12 mm

Espesor: 1 mm

Descripción técnica

Color	transparente
Adherencia de acero	4,8 N/mm
Temperatura de almacenamiento	20 °C

Material cubierta	Película de PE siliconada
Capacidad de estiramiento	300 %
Anchura	12 mm
Fecha de consumo preferente	12 mes
Quality Dress	4910
Masa adhesiva	Acrilato
Espesor	1 mm
Longitud	33 m
Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
Humedad del almacén	50 %
Atributo del nombre de producto	transparente
Tipo de producto	Cinta adhesiva