



Cinta adhesiva VHB™, blanco, Ancho×Longitud (mm×m): 12X33



Datos de pedido

Número de pedido	083781 12X33
GTIN	4054596766396
Clase de artículo	08M

Descripción

Ejecución:

Cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.

3M™ LSE-110WF está previsto especialmente para pegados exigentes de materiales sintéticos de baja energía y materiales compuestos en interiores y exteriores.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.

Masa adhesiva: Acrilato

Longitud: 33 m

Anchura: 12 mm

Espesor: 1,1 mm

Descripción técnica

Color	blanco
-------	--------

Hoja de datos

resistente a altas temperaturas hasta	90 °C
Quality Dress	LSE-110WF
Espesor	1,1 mm
Adherencia de acero	4,4 N/mm
Masa adhesiva	Acrilato
Fecha de consumo preferente	18 mes
Longitud	33 m
Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
Material cubierta	Película de PE siliconada
Temperatura de almacenamiento	16 °C
Anchura	12 mm
Humedad del almacén	40 %
Atributo del nombre de producto	blanco
Tipo de producto	Cinta adhesiva