

**Garant****Fresa de punta esférica de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø f8 DC / D S: 5/6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	207244 5/6
GTIN	4062406285180
Clase de artículo	11X

**Descripción****Ejecución:****Rectificado con precisión para altas exigencias de precisión.**Tolerancia: Contorno de radio =  $\pm 0,005$  mm.

Protección de bordes cortantes mejorada mediante un ligero redondeo de los bordes.

Resistencia a la rotura por flexión optimizada gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

**Descripción técnica**

Longitud de filo $L_c$	9 mm
Ø de mango $D_s$	6 mm
Número de dientes $Z$	2
Ángulo de hélice	28 grados
Ø de corte $D_c$	5 mm
Longitud total $L$	100 mm
Avance $f_z$ para contornear en acero $< 900$ N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Avance $f_z$ para fresado copiado en acero $< 900$ N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Radio $R$	2,5 mm
Serie	Master Steel
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI

Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	f8
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	0,5×D al contornear
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	0,03×D en fresa copiadora
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa de esférica y fresa de bola

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	260 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	230 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	210 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	130 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	75 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	350 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

