

Garant**Enrollador de cable de seguridad, Tipo: 15****Datos de pedido**

Número de pedido	081198 15
GTIN	4062406284701
Clase de artículo	01A

Descripción**Ejecución:**

Dispositivo enrollador de cables con **automatismo de extensión y de enrollamiento guiado, bloqueo múltiple por vuelta. Carcasa de plástico** cerrada y altamente resistente a la rotura.

Protección térmica contra sobrecargas, robusto cable de neopreno H07RN-F con conexión de acoplamiento.

Montaje sencillo en la pared o en el techo con **intervalo de giro de 180°**.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Aplicación:

Ergonomía mejorada gracias al trabajo con descarga de tracción, así como para asegurar el orden y evitar riesgos de accidentes y lesiones por cables colocados en el suelo.

Nota:

En cuanto a enrolladores de mangueras accionados por resortes, véase del n.º 080066 al 080079.

Descripción técnica

Longitud	496 mm
Anchura	192 mm
Estructura de cable	3G1,5
Longitud de cable	15 m
Altura	401 mm
Potencia nominal en estado desenrollado	2400 W
Material cable	Goma de neopreno
Clase de cable	H07RN-F
Tensión nominal	250 V
Clase de protección IP	IP 44
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Dispositivo enrollador de cables

Accesorios

Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 16	080081 16
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 10	080081 10
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 12	080081 12
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 14	080081 14