

**Garant****Barra de mandrinar MDI, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261336 10/07
GTIN	4062406285531
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	12,5 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Anchura de cuello $L_4$	6,8 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	100 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	72,5 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Longitud de sujeción $L_2$	9 mm
Desplazamiento central $L_3$	8 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	32 mm
Código ISO Soporte	E10H SVVCR/L07
Profundidad útil T	6 mm
Ø de mango $D_5$	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------