

## Garant

### Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m6 (mm o pulgadas): 5,1



## Datos de pedido

Número de pedido	123008 5,1
GTIN	4045197569431
Clase de artículo	11E

## Descripción

### Ejecución:

**Núcleo reforzado y afilado especial**, con lo que se consigue un filo transversal cortante con **alta precisión de centrado**. Elevada precisión de alineación y concentricidad de taladro gracias a **4 fajas guía**. Evacuación de viruta excelente por **4 canales de refrigeración internos** a partir de Ø 3,8mm. Hasta Ø 3,7mm con 2 canales de refrigeración internos. Los **filos principales planos** con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan **viruta corta**, incluso en materiales de viruta larga.

### Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.

Forma **HB**: pedir con **n.º 123010**.

Forma **HE**: pedir con **n.º 123008 + 129100HE**.

Longitud de la ranura de viruta  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Norma: Norma de fábrica

Tolerancia Ø nominal: m6

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada  $L_2$ : 49,4 mm

Tolerancia Ø nominal: m6

Longitud total L: 95 mm

Ø de mango  $D_3$ : 6 mm

Avance f en INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/rev,

## Descripción técnica

Avance f en INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/rev,
Longitud de la ranura de viruta $L_c$	57 mm

Número de filos Z	2
Tolerancia de mango	h6
Ø nominal D <sub>c</sub>	5,1 mm
Tolerancia Ø nominal	m6
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Longitud total L	95 mm
Norma	Norma de fábrica
Profundidad de perforación máxima recomendada L <sub>2</sub>	49,4 mm
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Ejecución	8xD
Ángulo de punta	140 grados
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Semiestándar	sí
anillo de color	azul
Tipo de producto	Broca espiral

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	90 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	75 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	55 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		

húmedo mínimo  
**Servicios**

adecuado

Rectificado de mangos Tipo HE

129100 HE