

Garant**ZCMX 080308, Clase: HBZ025**

Datos de pedido

Número de pedido	268427 HBZ025
GTIN	4062406286934
Clase de artículo	21E

Descripción

Ejecución:

Sustrato de grano medio universal con recubrimiento de PVD. Primera opción para aplicaciones de torneado y taladrado.

adecuado para \varnothing de herramienta D_c : 16 mm

Clase: HBZ025

Profundidad de corte a_p : 0,4 - 2 mm

Avance torneado: 0,1 - 0,3 mm

Avance taladrado: 0,03 - 0,12 mm

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 210 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Clase	HBZ025
Profundidad de corte a_p	0,4 - 2 mm
Material de corte	MD

Condición de corte	continuo
Recubrimiento	PVD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 210 m/min
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	ZCMX 080308
Avance torneado	0,1 - 0,3 mm
Avance taladrado	0,03 - 0,12 mm
adecuado para \varnothing de herramienta D_c	16 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado