

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular de una sola hilera microabrasivo 0,6 mm, SiC 120, Ø del cepillo D1 x ancho del cepillo: 250X16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	570320 250X16
GTIN	4017359163863
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Cepillos de una sola hilera con material de dotación ondulado.

Aplicación:

Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc. Los cepillos de una sola hilera se pueden montar por yuxtaposición para formar **rodillos de anchura variable**. Para el uso individual en máquinas rectificadoras.

Descripción técnica

Ø del cepillo D ₁	250 mm
Velocidad de giro máxima	6000 min ⁻¹
Ø de taladrado máximo hasta	100 mm
Anchura del cepillo	16 mm
Longitud de guarnición H ₁	57 mm
Ø de la perforación d ₁	16 mm

Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC) veteadado
Material dotación	microabrasivo, nailon de rectificado
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Grosor de las cerdas	0,6 mm
Tipo de producto	Cepillo circular