

**Cepillo de copa X-LOCK, alambre 0,30 mm, Ø del cepillo: 60X-LOCKmm****Datos de pedido**

Número de pedido	573010 60X-LOCK
GTIN	4007220119150
Clase de artículo	55V

Descripción**Ejecución:**

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Para utilizar en lijadoras angulares y máquinas estacionarias. Con sistema de sujeción rápida **X-LOCK** para el cambio rápido de cepillos sin herramientas.

Aplicación:

Indicado para el mecanizado de superficies, para desbarbar, desoxidar, pulir, eliminar pintura, imprimaciones, barnices, cascarilla, etc.

Descripción técnica

Ø del cepillo D ₁	65 mm
Longitud de guarnición H ₁	20 mm
Velocidad de giro máxima	12500 min ⁻¹
Grosor de las cerdas	0,3 mm
Serie	X-LOCK
Material dotación	Alambre de acero
Tipo de producto	Cepillo de copa

