


**Garant****Cilindro lijador tejido (CER), Ø 100 × 100 mm, Granulación: 60**

## Datos de pedido

Número de pedido	568463 60
GTIN	4062406287078
Clase de artículo	51M

## Descripción

### Ejecución:

**Disposición de láminas del tejido abrasivo en forma de abanico** alrededor del eje del cilindro de rectificado. Dimensiones estándar Ø 100 × 100 mm y variante estrecha Ø 100 × 50 mm para el mecanizado de superficies pequeñas. Taladro de asiento Ø 19 mm con ranura de chaveta múltiple.

### Aplicación:

**Grano de cerámica (CER)** ideal para el mecanizado de aceros inoxidables y aleaciones de níquel. Capacidad abrasiva elevada y rectificado frío.

### Nota:

Para la compensación de anchos en cilindros delgados Ø 100 × 50 mm, emplear juego de anillos distanciadores n.º 568439.

## Descripción técnica

Soporte del abrasivo	Tejido
Tamaño de grano	60
N.º revoluciones recomend.	3700 min <sup>-1</sup>
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ø de rodillo	100 mm
Anchura rodillo	100 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 100 × 100 mm
Ø de perforación	19 mm
Tipo de producto	Cilindro lijador tejido ranurado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		