

Garant**Muela de acabado de material no tejido, Ø 76,2 mm, Comparación de granulado: 180****Datos de pedido**

Número de pedido	554043 180
GTIN	4062406300739
Clase de artículo	51M

Descripción**Ejecución:**

El **sistema de cambio rápido** con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar „en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.

Material no tejido de nailon universal y de alto rendimiento.

Aplicación:

Para limpiar, desengrasar, deslustrar superficies de metal.

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes.

Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 ss.

Descripción técnica

Ejecución	A medium
Grado de finura	medio

Ø de muela	76,2 mm
Medio abrasivo	Material no tejido de nailon
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 76,2 mm
Velocidad de giro máxima	18000 min ⁻¹
Tipo de producto	Material no tejido de esmerilado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

