

Garant

Espojas manuales de material no tejido abrasivo, juego de 10 piezas flexible, 100x200 mm, Estructura de material no tejido: 1000

**Datos de pedido**

Número de pedido	556143 1000
GTIN	4062406301064
Clase de artículo	51M

Descripción**Ejecución:**

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética. Esponjas de mano de material no tejido de esmerilado, flexible y agresivo.

Ventaja:

- **Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.**
- **La estructura abierta evita el atascamiento y reduce la generación de calor.**
- **Acabado uniforme reproducible.**
- **Aplicable en mojado y en seco.**
- **No contiene componentes con tendencia a corroerse.**

Aplicación:

Para limpieza y acabado manual, sustitución ideal para productos de estopa de acero. **Fino / muy fino:** para limpiar superficies sensibles, para reparar arañazos leves en metales. También es adecuado para acabado mate de rayas fino/muy fino en aceros y metales no férricos.

Suministro:

Juego con 10 esponjas manuales.

Descripción técnica

Color	gris
Ejecución	S Ultra Fine

Comparación de granulado	600 - 1000
Grado de finura	muy fino
Estructura de material no tejido	1000
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura	100 mm
Longitud	200 mm
Atributo del nombre de producto	100×200 mm
Número de esponjas	10
Tipo de producto	Esponja de material no tejido abrasivo

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Mandril	556030
Bloque manual	556020