


**Fresas de desbastar HOLEX Pro Steel MDI HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5704 6
GTIN	4062406335434
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Medidas constructivas similares a DIN 6527. **Perfil especial optimizado de los labios para el desbastado. Potencia de arranque de viruta muy elevado.**

Como n.º 205704.

Aplicación:

Para el mecanizado de desbastado, especialmente adecuado para el mecanizado de ranuras completas

Descripción técnica

Longitud de filo L_c	10 mm
Ángulo de hélice	45 grados
Tolerancia \varnothing nominal	d11
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Número de dientes Z	4
Mango	DIN 6535 HB con h6
\varnothing de corte D_c	6 mm

Longitud total L	54 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Ø de mango D _s	6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,3 mm
Avance f _z para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm ²	0,028 mm
Avance f _z para contornear en acero < 900 N/mm ²	0,03 mm
Contenido	5
Serie	Pro Steel
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Perfil de fresado	HR
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	0,5×D al contornear
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	135 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	45 m/min	M
GG(G)	adecuado	120 m/min	K

Uni	adecuado
húmedo máximo	adecuado
húmedo mínimo	adecuado con restricciones
seco	adecuada con restricciones
Aire	adecuada con restricciones

Accesorios

HOLEX Pro Steel fresas de desbastar MDIHPC Ø d11 DC 6 mm

205704 6