



Fresa de cantos guiado a mano, Tipo: KFH17-15R



Datos de pedido

Número de pedido	078125 KFH17-15R
GTIN	4014586892733
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Para la fabricación de biselado y radios en materiales planos, chapas y contenedores, bordes interiores y exteriores, contornos, así como para redondear perforaciones.

Fresas de cantos de aplicación universal con tecnología Booster para una preparación óptima del cordón de soldadura y para la preparación de recubrimientos posteriores. Trabajo a prueba de fatiga con FEIN **ErgoGrip**. Fresa de cantos hasta 15 mm

Incluye **tecnología de resortes**: Suspensión de las fuerzas de rotación y, por lo tanto, mayor seguridad en el trabajo gracias a un trabajo con pocas vibraciones.

Suministro:

1 máquina (sin cabezal de fresar, sin rodillos de guía, sin plaquitas de corte), 6 tornillos de apriete, 1 pasta de cobre, 1 llave de hexágono interior de 5 mm, 1 destornillador Torx TX 15, 1 maleta de plástico para herramientas.

Nota:

Encontrará accesorios necesarios en nuestra eShop a partir del n.º 078136 – 078138.

Descripción técnica

Peso	6,4 kg
Consumo de potencia	1700 W
Radio	3 mm
Quality Dress	KFH 17-15 R

Longitud de cable	4 m
Ø de muela	137 mm
Ángulo del bisel	30 grados
Ángulo del bisel	45 grados
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	2300 - 7500 min ⁻¹
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Biseladora y desbarbadora

Accesorios

Juego de plaquitas de corte Tipo 6430200401	078138 6430200401
Juego de plaquitas de corte Tipo 6430200601	078138 6430200601
Rodillo de guía Tipo 6430300401	078136 6430300401
Juego de tornillos de apriete para fresa de cantos Tipo 3135007500	078139 3135007500
Rodillo de guía Tipo 6430300201	078136 6430300201
Fresa para cantos Tipo 6430100401	078137 6430100401