

Garant**Adaptador de cambio rápido, Weldon para tuerca interior ER 25, Ø de sujeción: 6mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 319763 6 |
| GTIN | 4062406328764 |
| Clase de artículo | 31V |

Descripción

Ejecución:

- **Modelo de dos piezas, constituido por cuerpo de base y tuerca de apriete de precisión.**
- **De acero de herramientas de alta calidad, todas las superficies de funcionamiento templadas y modificadas.**

Ventaja:

Sistema de cambio rápido extremadamente fácil de manejar para herramientas accionadas (AGW). Preparar el adaptador de cambio rápido con la herramienta y cambiar a través de AGW. La tuerca de apriete está provista de rodamiento de bolas.

Uso multiflexible:

- **Sustitución rápida y sencilla de los adaptadores en los AGW utilizados.**
- **Adecuado para todas las herramientas accionadas de distintos fabricantes con conexión de pinzas portapiezas ER.**

Aplicación:

Para el mecanizado de taladrado y fresado en herramientas accionadas con conexión de pinzas portapiezas ER.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|---------|
| Longitud de voladizo medida A | 32,4 mm |
| Refrigeración interior | sí |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 |

| | |
|------------------|----------------------------|
| Ø exterior D | 41 mm |
| Tipo de producto | Adaptador de cambio rápido |